

LÄMMITTIMET

GHT 02



- Sopivat hapen
- Messinkiä

hitsaus, teollinen prosessi

Domains of applications

Esilämmittimiä käytetään jäätymisen estämiseen jakotukissa ja paneeleissa, jotka on asennettu virtaussuunnassa ja joita käytetään halutun virtauksen ylläpitämiseen. Niitä käytetään teollisuuden, elintarvike- ja analyysilaboratorioiden aloilla.

Designed for implementation of:

Happi

Specifications

Working pressure 200 bar

Nominal diameter 6 mm

Suojausluokka IP 65., Murtokalvot: Hajoamispaineella 255 bar (+/- 15 bar), Maksimijatkuva virtaus: O2 tai ALIGAL 27: 20 Nm / h.

Dimensions

Length (L) : 200 mm
Length (L1) : 173 mm
Height (H) : 175 mm
Depth (D) : 71 mm
Net weight : 2.26 kg



Operating instructions

OP 1110

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting
131400	HEATER GHT3EX-450 O2	O2	200 bar	30 Nm ³ /h	Ø 16x1.336 SI-kirjain	Ø 16x1.336 SI F
191604	HEATER GHT3EX-450 O2 MAN M20X1,5 M	O2	200 bar	30 Nm ³ /h	M 20x1,5 M	Ø 16x1.336 SI M

Options

	Product Number	Long designation
	16474	CONNECTOR SS Ø16x1,336 SI M - CF 10MM SS
	19557	FITTING M20x1,5 Male -16x1,336 SI Male Brass Cr