

FLASH TAKAISIN TUKIRAKENTEITA SUPER 55 FG



- Takaiskuventtiili - liekinsammutin reset
- Asennettu ulostulossa jakotukin, paneeli, säädin tai pisteen käyttö
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Messinkiä

hitsaus, Leikkaus, Lämpökäsittely, teollinen prosessi

Domains of applications

Designed for implementation of:
palavia kaasuja, teollinen asetyleeni

Dimensions

Height (H) : 124 mm

Ø1 : 27.5 mm

Net weight : 0.36 kg

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
121498	FBA SUPER 55 FG G3/8 LH F - G3/8 LH M	Muut CnHm, C2H2	G 3/8 BSPP LH F	G 3/8 BSPP LH M	Messinki