

VENTTIILIT RTS 625I 1"



- Sulkuventtiili 1/4 kierrosta - Matalapaine
- Asennus putkiston
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

teollinen prosessi

Domains of applications

RTS-venttiilit on suunniteltu erityisesti kaasun käyttöön otossa teollisuusverstaissa. Ne asennetaan putkiverkoston päähän, ja ne mahdollistavat virtapiirien eristämisen.

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Except:

Happi joiden työpaine on yli 25 bar., myrkylliset kaasut

Specifications

Working pressure 63 bar*

Maximal Kv 48 m³/h**

Nominal diameter 25 mm

Käyttölämpötila: -50 ° C ja + 72 ° C: ssa

* Happi ja hapettavat kaasut: enimmäistyöajat pressur 25 bar.

** Flow-rate kerroin (Kv) m³ / h vettä virtauksen painehäviö 1 bar venttiilin.

Materials

Body 316 Ruostumaton teräs

Seat R-PTFE

Spherical liner 316 Ruostumaton teräs

Packing gland PTFE

Seal PTFE

Safety Alert

⚠ **Varoitus!** Jos käytetään hapen ja hapettavat kaasut, työpaine ei saa ylittää 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 165 mm

Height (H) : 97 mm

Depth (D) : 88 mm

Ø1 : 52 mm

Net weight : 0.92 kg



Connection

Inlet connection: G 1 BSPP naaras

Outlet connection: G 1 BSPP naaras

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
168704	BALL VALVE RTS SS PN63 G 1"	ilma, C3H8, C2H4, CO2, H2, He, N2, N2O, CH4, C3H6, Ar, O2	63 bar	G 1 BSPP F	G 1 BSPP F	Ruostumaton teräs