

VENTTIILIT

RTS 625I 1" 1/2



- Sulkuventtiili 1/4 kierrosta - Matalapaine
- Asennus putkiston
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

teollinen prosessi

Domains of applications

RTS-venttiilit on suunniteltu erityisesti kaasun käyttötönnössä teollisuuden korjaamoissa. Ne asennetaan putkiverkon päähän, ja ne mahdollistavat virtapiirin eristämisen.

Designed for implementation of:

teollisuuskaasut

Except:

Happi joiden työpaine on yli 25 bar., myrkylliset kaasut

Specifications

Working pressure 63 bar*
Maximal Kv 106 m³/h**
Nominal diameter 38 mm

Käyttölämpötila: -50 ° C ja + 72 ° C: ssa

* Happi ja hapettavat kaasut: enimmäistyöajat pressur 25 bar.

** Flow-rate kerroin (Kv) m³ / h vettä virtauksen painehäviö 1 bar venttiilin.

Materials

Body 316 Ruostumaton teräs
Seat R-PTFE
Spherical liner 316 Ruostumaton teräs
Packing gland PTFE
Seal PTFE

Safety Alert

⚠ Varoitus! Jos käytetään hapen ja hapettavat kaasut, työpaine ei saa ylittää 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 190 mm

Height (H) : 122 mm

Depth (D) : 110 mm

Ø1 : 73 mm

Net weight : 1.9 kg



Connection

Inlet connection: G 1" 1/2 BSPP naaras

Outlet connection: G 1" 1/2 BSPP naaras