

LINE SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN DACC.S 25-10-50



- Line säädin - Yksiportainen
- Asennus putkiston tai kaasun paneeli
- Sopivat puhtaat kaasut
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

DACC.S-säätimet on suunniteltu sovelluksiin, joissa tarvitaan toista vaihetta suurilla virtausnopeuksilla.

Designed for implementation of:

Syövyttämättömät puhtaita kaasuja jopa N60 lukien Alphagaz™ 1 & 2, Ei-syövyttäviä seoksia pitoisuus on suurempi kuin 1 ppm

Except:

Typpioksidit

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Outlet Pressure 0,7 to 10 bar

Nominal nitrogen flow 50 Nm³/h*

Imurointi mahdollista satunnaista puhdistusta varten, Sisäinen/ulkoisen vuotoonopeus ≤ 3x10⁻⁷ mbar.l/s Heliumia, Käyttölämpötila: -20 °C + 50 °C:ssa.


* Nimellinen typen virtauksen 15 °C:ssa.

Materials

Body	316 ruostumatonta terästä
Seat	316L ruostumattomasta teräksestä
Main valve.....	Tasapainoinen venttiili 316L ruostumattomasta teräksestä FKM
Diaphragm	pinnoitettu Hastelloy C®
Pressure gauge	Ruostumaton teräs mekanismi, Ø 50mm
Seal	PCTFE, FKM

Dimensions

Length (L) : 62 mm
 Height (H) : 125 mm
 Depth (D) : 125 mm
 Ø1 : 50 mm
 Net weight : 1.3 kg




Operating instructions

OP 250 - DACC.S

Connection

Inlet connection: 1 tuloaukon G 3/8 BSPP naaras
 Outlet connection: 1 poistoaukon G 3/8 BSPP naaras

Flow curve



Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
15871	REG DACC.S 25-10-50	seokset	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8 BSPP naaras	G 3/8 BSPP naaras	Ruostumatonta teräs
87841	REG DACC.S 25-10-50 CF 6MM - CF 6MM	seokset	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 6mm	CF 6mm	Ruostumatonta teräs
15872	REG DACC.S 25-10-50 CF 10MM - CF 10MM	seokset	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	CF 10mm	G 3/8 BSPP naaras	Ruostumatonta teräs
87826	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M - CF 10MM	seokset	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8" BSPP M	CF 10mm	Ruostumatonta teräs
87829	REG DACC.S 25-10-50 G3/8 AL M	seokset	25 bar	10 bar	50 Nm³/h	G 3/8" BSPP M	G 3/8 BSPP naaras	Ruostumatonta teräs

Options

	Product Number	Long designation
	16558	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 6mm OD SS *Flat seal PTCFE
	16562	COMP. FITTING G3/8" 8 MM SS
	16564	CONNECTION G 3/8 BSPP Male - CF 3/8" - Stainless S

	Product Number	Long designation
	16566	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 1/8" OD SS *Flat seal PTCFE
	16567	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 10mm OD SS *Flat seal PTCFE
	16569	Connector SS G3/8 BSPP Male *Compression fitting 12mm OD SS *Flat seal PTCFE

Spare parts

Product Number	SP Number	Long designation
15871	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87841	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
15872	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87826	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8
87829	15986	PRESSURE GAUGE (-1) - 12 Bar Ø 50mm S.Steel - Lat
	17141	FLAT SEAL in PTFE 14,5x10x2 for outlet port G3/8