

KÄYTTÖPAIKOILLAAN MODULGAS 02 15-10-30



- Teollisuuden loppupää
- Pysähtyä ja säätö virtausnopeus
- Sopivat hapen
- Messinkiä

hitsaus, teollinen prosessi

Domains of applications

MODULGAS-käyttöpisteet on suunniteltu asennettavaksi teollisuuskaasun jakeluverkon päähän korjaamoissa. Ne on suunniteltu erityisesti hitsaussovelluksiin (TIG, MIG, MAG).

Designed for implementation of:
teollinen happi

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C25 bar
Nominal nitrogen flow15 m³/h*

Dimensions

Length (L) : 95 mm

Height (H) : 355 mm

Height (H1) : 245 mm

Depth (D) : 95 mm

Net weight : 2.7 kg

Operating instructions

OP 430 - Modulgas

Connection

Inlet connection: G 3/8 BSPP naaras

Outlet connection: Pistorasiaan: G 3/8" uros RH

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
45567	POU MODULGAS O2 15-10-30	O2	15 bar	10 bar	30 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP naaras	HF 6mm	Messinki