

LINE SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN GM 15



Not Found

- Erittäin alhainen paineensäädin
- Asennus putkiston
- Sopivat propaanille
- Valmistettu sinkkialumiinin

teollinen prosessi

Domains of applications

GM-säätimiä käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan aktiivista tai inerttiä ilmakehää hyvin alhaisella paineella ja suurella virtausnopeudella.

Designed for implementation of:

Propaani

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 4 bar

Outlet Pressure..... 20 to 60 mbar

Nominal nitrogen flow 8.25 Nm³/h*

Materials

Body sinkkialumiinin 3

Dimensions

Net weight : 1.8 kg

Connection

Outlet connection: 1 poistoaukon G 3/4" uros

Inlet connection: 1 tuloaukon G 3/4" uros

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
18158	REG GM 15	C3H8	4 bar	60 mbar	8.25 Nm³/h	G 3/4 BSPP uros	G 1/4	sinkkialumiinin 3