


REGULATORS

PRIMEJET FLAMAL 20-4-20



- Säädin - Yksiportainen
- Asennus kaasupullo
- Sopivat FLAMAL ja CnHm
- Messinkiä

hitsaus, Leikkaus

Domains of applications

PRIMEJET-säätimiä käytetään hitsausleikkaussovelluksiin ja ilmakehän luomiseen teollisuuden eri aloilla.

Designed for implementation of:

Propani, propeen

Except:

Kaikki muut kaasut

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar

Outlet Pressure..... 0,5 to 4 bar

Nominal nitrogen flow 20 m³/h*

Set pressure 8 bar

Käyttölämpötila: -20 ° C + 60 ° C: ssa.

*Takuu enimmäislämpöpainella P2 enintään tulopaineeseen P3 = 2P2 + 1 bar.

Materials

Body Messinki

Seat PA 6.6

Diaphragm NBR

Filter sintrattu pronssi


Pressure gauge Ø 63mm, Kupariseos

Safety Alert

⚠ Varoitus! Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (käsineet, hitsauslasit, esiliina).

Dimensions

Length (L) : 190 mm
Height (H) : 210 mm
Depth (D) : 60 mm
Ø1 : 63 mm
Net weight : 1.37 kg




Operating instructions

OP 110 - Primejet

Connection

Inlet connection: Tulo: HP sylinteri yhteys mukaan kaasun
Outlet connection: Pistorasiaan: G 3/8" uros LH

Flow curve



Ordering Information

Paineenalentimet toimitetaan korkeapaineisella (NS) tuloliittimellä, joka on mukautettu käytettävän kaasun tyyppiin, ja väkäsellä letkuliittimellä joustaville letkuille, joiden halkaisija on 6-8 mm.

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Inlet Fitting Form	Outlet Fitting	Material
204349	REG PRIMEJET FLAMAL TYPE H-G3/8 LH	C3H6	25 Bar	4 Bar	20 m³/hour	Tyyppi H (NS)	jakoavain Brass	G 3/8 BSPP LH M	Messinki

Options

Product Number	Long designation
163118	KIT Outlet CONNECTION PRIMEJET 50 bar G1/4 Nipple for welding 6mm