

HP REGULATORS-VIRTAUSMITTARIT DYNAREG 1.5L/MIN



- HP Säädin - mekaaniset virtausmittari - Yksiportainen
- Asennus säädin tai putkistossa
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta ja nikkelipronssista

teollinen prosessi

Domains of applications

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C.....200 bar

Nominal nitrogen flow 1.5 l/min

Käyttölämpötila: -20 ° C + 50 ° C: ssa.

Materials

Body Nikkelipronssista
Seat KURKISTAA
Main valve..... Messinki
Flowmeter..... Kesärenkaat dial

Dimensions

Length (L) : 182 mm

Height (H) : 142 mm

Depth (D) : 80 mm

Ø1 : 50 mm

Ø2 : 55 mm

Net weight : 1.3 kg

Connection

Inlet connection: HP sylinteri mukaisen liittimen kaasun

Outlet connection: Pistorasiaan: M 12 x 1 RH