

SULKUVENTTIILIT FLOMITE 200-1,2



- Sulkuventtiili 1/4 kierrosta - Korkeapaine
- Asennus putkiston tai kaasun paneeli
- Sopivat puhtaat kaasut
- Kromattua messinkiä

Laboratoriot ja analyysit

Domains of applications

Designed for implementation of:

Puhtaita kaasuja ja seoksia

Specifications

Working pressure 210 bar*

Maximal Kv 1.2 m³/h**

Nominal diameter 4.8 mm

Käyttölämpötila: -20 ° C + 80 ° C: ssa.

* Happi ja hapettavat kaasut: enimmäistyöajat pressur 25 bar.

** Flow-rate kerroin (Kv) m³ / h vettä virtauksen painehäviö 1 bar venttiilin.

Materials

Body Taottua kromattu messinki

Seat PCTFE

Spherical liner 316 Ruostumaton teräs

Packing gland PTFE

Safety Alert

⚠ Varoitus! Jos käytetään hapen ja hapettavat kaasut, työpaine ei saa ylittää 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 79 mm

Height (H) : 57 mm

Depth (D) : 51 mm

Ø1 : 18 mm

Net weight : 0.3 kg



Connection

Inlet connection: puristusliitos

Outlet connection: puristusliitos