

KÄYTTÖPAIKOILLAAN MODULGAS FLO AR/CO2 15-3.5-30



Not Found

- Teollisessa käytössä pallon kanssa virtausmittarilla
- Pysähtyä ja säätö virtausnopeus
- Sopivat Ar / CO2 seokset
- Messinkiä

hitsaus, teollinen prosessi

Domains of applications

MODULGAS-käyttöpisteet on suunniteltu asennettavaksi teollisuuskaasun jakeluverkon päähän korjaamoissa. Ne on suunniteltu erityisesti hitsaussovelluksiin (TIG, MIG, MAG).

Designed for implementation of:

Teollinen neutraalien kaasujen, Teollisuus- argonin ja hiilidioksidin

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C 25 bar
Preset outlet pressure 3.5 bar
Maximal flow 30 l/min

Dimensions


Length (L) : 95 mm

Height (H) : 330 mm

Height (H1) : 245 mm

Depth (D) : 95 mm

Net weight : 2.4 kg



Operating instructions

OP 430 - Modulgas

Connection

Inlet connection: Tulo: G 3/8" naaras

Outlet connection: Pistorasiaan: G 1/4" uros RH