

VIRTAUSMITTAREITA DYNAMAL 5L/MIN



- Mekaaninen virtaus - Matalapaine
- Asennus säädin tai putkistossa
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

teollinen prosessi

Domains of applications

DYNAMAL-käyttöpisteet on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa virtauksen säätöä.

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C.....4 bar


Adjustable flow to0 to 5 l/min

Maximal flow5 l/min

Käyttölämpötila: -20 °C + 50 °C: ssa.

Dimensions

Length (L) : 56 mm
Height (H) : 121 mm
Depth (D) : 61 mm
Net weight : 0.4 kg



Connection

Inlet connection: 1 tuloaukon G 3/8 BSPP uros

Outlet connection: 1 poistoaukon M 12 x 125 uros

Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
15917	FLOW DYNAMAL N2 0,5-5l/min HF 4/6MM	N2	4 bar	5 l/min	G 3/8" BSPP M	HF 4 / 6mm	kesärenkaat
15929	FLOW DYNAMAL He 0,5-5l/min HF 4/6MM	He	4 bar	5 l/min	G 3/8" BSPP M	HF 4 / 6mm	kesärenkaat
15934	FLOW DYNAMAL H2 0,5-5l/min HF 4/6MM	H2	4 bar	5 l/min	G 3/8" BSPP M	HF 4 / 6mm	kesärenkaat