

VENTTIILIT

RTS 625I 3/4"



- Sulkuventtiili 1/4 kierrosta - Matalapaine
- Asennus putkiston
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

teollinen prosessi

Domains of applications

RTS-venttiilit on suunniteltu erityisesti kaasun käyttöön otossa teollisuusverstaissa. Ne asennetaan putkiverkon päähän, ja ne mahdollistavat virtapiirin eristämisen.

Designed for implementation of:
teollisuuskaasut

Except:

Happi joiden työpaine on yli 25 bar., myrkylliset kaasut

Specifications

Working pressure 63 bar*

Maximal Kv 29 m³/h**

Nominal diameter 20 mm

Käyttölämpötila: -50 ° C ja + 72 ° C: ssa

* Happi ja hapettavat kaasut: enimmäistyöajat pressur 25 bar.

** Flow-rate kerroin (Kv) m³ / h vettä virtauksen painehäviö 1 bar venttiilin.

Materials

Body 316 Ruostumaton teräs

Seat R-PTFE

Spherical liner 316 Ruostumaton teräs

Packing gland PTFE

Seal PTFE

Safety Alert

⚠ Varoitus! Jos käytetään hapen ja hapettavat kaasut, työpaine ei saa ylittää 25 bar.

Dimensions


Length (L) : 130 mm

Height (H) : 84 mm

Depth (D) : 74 mm

Ø1 : 43 mm

Net weight : 0.52 kg



Connection

Inlet connection: G 3/4 BSPP naispuolinen

Outlet connection: G 3/4 BSPP naispuolinen