

LINE SÄÄNTELYVIRANOMAISTEN GM 150



- Erittäin alhainen paineensäädin
- Asennus putkiston
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valurautaa ja alumiinia

teollinen prosessi

Domains of applications

GM-säätimiä käytetään sovelluksissa, jotka vaativat aktiivista tai inerttiä ilmakehää hyvin alhaisessa paineessa ja suurella virtausnopeudella.

Designed for implementation of:

Teollinen neutraalien kaasujen, Metaani, Propani

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C.....4 bar

Outlet Pressure.....12 to 26 mbar

Nominal nitrogen flow384 Nm³/h*

Materials

Body Valurauta

Dimensions

Net weight : 10.3 kg

Connection

Inlet connection: 1 tuloaukon G 2" naaras

Outlet connection: 1 poistoaukon G 2" naaras