

# KÄYTTÖPAIKOILLAAN DYNAVAL 150L/MIN



- Mekaaninen virtaus - Matalapaine
- Asennus säädin tai putkistossa
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu kevytmetalliseoksesta

teollinen prosessi

## Domains of applications

DYNAVAL-käyttöpisteet on suunniteltu kaikkiin sovelluksiin, joissa tarvitaan tarkkaa virtauksen säätöä.

**Designed for implementation of:**  
teollisuuskaasut

## Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C ..... 3.5 bar  
Adjustable flow to ..... 0 to 150 l/min  
Maximal flow ..... 150 l/min


# Dimensions

**Length (L)** : 56 mm

**Height (H)** : 121 mm

**Depth (D)** : 61 mm

**Net weight** : 0.4 kg



# Operating instructions

OP 440 - Dynaval

# Connection

**Inlet connection:** 1 tuloaukon G 3/8 BSPP uros

**Outlet connection:** 1 poistoaukon M 12 x 125 uros