

# VENTTIILIT

## RTS 625I 1" 1/4



- Sulkuventtiili 1/4 kierrosta - Matalapaine
- Asennus putkiston
- Sopiva teolliseen kaasujen
- Valmistettu ruostumattomasta teräksestä

teollinen prosessi

### Domains of applications

RTS-venttiilit on suunniteltu erityisesti kaasun käyttöön otossa teollisuusverstaissa. Ne asennetaan putkiverkon päähän, ja ne mahdollistavat virtapiirien eristämisen.

**Designed for implementation of:**  
teollisuuskaasut

**Except:**

Happi joiden työpaine on yli 25 bar., myrkylliset kaasut

### Specifications

Working pressure ..... 63 bar\*

Maximal Kv ..... 72 m<sup>3</sup>/h\*\*

Nominal diameter ..... 32 mm

Käyttölämpötila: -50 ° C ja + 72 ° C: ssa

\* Happi ja hapettavat kaasut: enimmäistyöajat pressur 25 bar.

\*\* Flow-rate kerroin (Kv) m<sup>3</sup> / h vettä virtauksen painehäviö 1 bar venttiilin.

### Materials

Body ..... 316 Ruostumaton teräs

Seat ..... R-PTFE

Spherical liner ..... 316 Ruostumaton teräs

Packing gland ..... PTFE

Seal ..... PTFE

### Safety Alert

⚠ Varoitus! Jos käytetään hapen ja hapettavat kaasut, työpaine ei saa ylittää 25 bar.

# Dimensions


**Length (L)** : 165 mm

**Height (H)** : 117 mm

**Depth (D)** : 102 mm

**Ø1** : 63 mm

**Net weight** : 1.32 kg



# Connection

**Inlet connection:** G 1" 1/4 BSPP naaras

**Outlet connection:** G 1" 1/4 BSPP naaras