

KÄYTTÖPAIKOILLAAN PDG-D 25-10-12 FOOD



- Kompakti seinä käyttöpaikkaa
- Virtaus pysähtyy ja työpaine säätö
- Valmistettu anodisoidusta alumiinista

ruoka

Domains of applications

PDG-D 25-10-12 FOOD suositellaan erityisesti atomiabsorptiospektrometrien syöttämiseen.

Designed for implementation of:
puhtaat kaasut

Specifications

Maximal inlet pressure at 15°C.....25 bar

Outlet Pressure.....0.5 to 10 bar

Nominal nitrogen flow 12 m³/h*

Sisäinen / ulkoinen vuotomäärä ≤ 1x10⁻⁸ mbar.l / s heliumia., Käyttölämpötila: -20 °C + 60 °C: ssa.


* Nimellinen typen virtauksen 15 °C: ssa.

Highlights

Osa uutta Food-sarjaa

Dimensions

Length (L) : 45 mm
Height (H) : 145 mm
Depth (D) : 94 mm
Ø1 : 40 mm
Net weight : 0.85 kg



Operating instructions

OP 450 - PDG

Connection

Inlet connection: G 3/8 BSPP naaras ylhäältä tai takaa (ristissä laipio)

Outlet connection: G 3/8 BSPP naaras pohjasta tai takaa (ristissä laipion)

Products

Product Number	Short Designation	Inlet Pressure	Outlet Pressure	Flow	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
209712	PDG-D 25-10-12 G3/8 (FOOD)	25 bar	10 bar	12 Nm ³ /h	G 3/8 BSPP naaras	G 3/8 BSPP naaras	kesärenkaat