

# FLASH TAKAISIN TUKIRAKENTEITA FBA 85-10 02



- Takaiskuventtiili - liekinsammutin lämpösulake
- Asennettu ulostulossa jakotukin, paneeli, säädin tai pisteen käyttö
- Sopiva teolliseen hapen
- Messinkiä
- Suuret virtaukset

hitsaus, Leikkaus, teollinen prosessi

## Domains of applications

Liekinpoistimia käytetään suojaamaan laitteita ja putkia vaaralliselta kaasun kääntymiseltä ja leimahdukselta.

**Designed for implementation of:**  
teollinen happi

## Specifications

Toimii missä tahansa asennossa kaasun virtaussuuntaa kunnioittaen.

Max. käyttöpaine : ..... 25 bar  
Vaatimustenmukaisuus : ..... DIN EN ISO 5175-1  
Käyttölämpötila: jopa + 70 ° C: ssa

ZBA/003/04. Hapen kanssa käytettäväksi tarkoitettu rasvanpoisto EIGA IGC Doc 13/12/E:n mukaisesti.

## Highlights

Maksimaalinen turvallisuus:  
**Ruostumattomasta teräksestä valmistettu suuripintainen liekinsulkija.**  
**Lämpösulake. Takaiskuventtiili räjähdysvaarallisten seosten estämiseksi.**

**Parannettu luotettavuus:**  
**Sisäänmenosuodatin.**

### INFO +


PED 2014/68/EU:n mukainen CE-merkintä. Sertifioitu BAM

# Dimensions

Height (H) : 106 mm  
 Ø1 : 34 mm  
 Net weight : 0.434 kg



# Flow curve



# Products

Product Number	Short Designation	Gas	Inlet Fitting	Outlet Fitting	Material
121493	FBA 85-10 O2 G1/4 RH F - G1/4 RH M	O2	G 1/4 BSPP F	G 1/4 BSPP M	Messinki
121495	FBA 85-10 O2 G3/8 RH F - G3/8 RH M	O2	G 3/8 BSPP naaras	G 3/8 BSPP M	Messinki