

ALbee™

Nykyaikainen kaasupullo,  
joka helpottaa työtäsi

Löydä lähin jälleenmyyjä  
tai tilaa [www.albee.fi](http://www.albee.fi)





# ALbee™

Nykyaikainen  
kaasupullo, joka  
helpottaa työtäsi

ALbee on nykyaikainen ostopullo. Eri alojen  
hitsaavat ammattilaiset arvostavat kätevää ja  
riittoisaa kaasupulloa.

ALbeen avulla et säästä vain aikaa ja rahaa,  
vaan myös työskentelet turvallisesti ja  
joustavasti. Nyt myös uudella tuotteella  
ALbee Weld ArgonMix2% CO<sub>2</sub>.

# ALbee™ Weld

Argon 100%

Yleinen suojakaasu:

- TIG- ja plasmahitsaus sekä juurisuojakaasu kaikille materiaaleille
- Alumiini- ja kupariseosten MIG-hitsaus
- Titaanin ja korkeaseoksisen ruostumattoman teräksen hitsaus



Tekniset tiedot		
Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopaine	200 baaria	200 baaria
Tilavuus Weld argon Weld argonmix	1,1 m <sup>3</sup> 1,2 m <sup>3</sup>	2,4 m <sup>3</sup> 2,7 m <sup>3</sup>
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapasiteetti 5 litraa	Kapasiteetti 11 litraa
Weld argon	TIG	6 litraa/min.	2 t. 55 min.	6 t. 23 min.
Weld argon	MIG	15 litraa/min.	1 t. 10 min.	2 t. 33 min.

# ALbee™ Weld

ArgonMix 18% CO<sub>2</sub>

Yleinen suojakaasu:

- Matalaseoksisen ja seostamattoman teräksen MAG-hitsaukseen lanka- ja täytelangalla
- Suojaa hitsauspintaa epäpuhtauksilta
- Antaa hyvän tunkeuman
- Vähän roiskeita



## Tekniset tiedot

Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopaine	200 baaria	200 baaria
Tilavuus Weld argonmix	1,2 m <sup>3</sup>	2,7 m <sup>3</sup>
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapasiteetti 5 litraa	Kapasiteetti 11 litraa
Weld argonmix	MAG	15 litraa/min.	1 t. 10 min.	2 t. 33 min.

# ALbee™ Weld

ArgonMix 2% CO<sub>2</sub>

Yleinen suojakaasu:

- Ferriittisen ja austeniittisen ruostumattoman teräksen MAG-hitsaus esim. kemikaalisäiliöt ja putket
- Vakauttava vaikutus valokaareen
- Antaa hyvän pintakäsittelyn
- Vähän savua
- Vähän hitsausroiskeita



Tekniset tiedot	
Koko	11 litraa
Pullopaine	200 baaria
Tilavuus Weld argonmix	2,4 m <sup>3</sup>
Korkeus	780 mm
Halkaisija	182 mm
Kokonaispaino	20 kg

Kaasu	Prosessi	Virtaus	Kapsiteetti 5 litraa	Kapsiteetti 11 litraa
Weld argonmix	MAG	15 litraa/ min.	1 t. 10 min.	2 t. 33 min.

# ALbee™ Flame

Happi/Asetyleeni

- **ALbee Flame** on helppokäyttöinen ratkaisu hitsaus- ja leikkaustyöhösi.
- **Flame oxygen** tai **Acetylen.**
- Saatavana työhösi sopivina kokoina.



## 5 litraa

Tekniset tiedot	Flame asetyleeni	Flame happi
Koko	5 litraa	5 litraa
Pullopaine	15 baaria	200 baaria
Tilavuus	0,7m <sup>3</sup> /0,8 kg	1,1 m <sup>3</sup>
Korkeus	630 mm	680 mm
Halkaisija	140 mm	150 mm
Kokonaispaino	11 kg	10 kg

## 9,6 / 11 litraa

Tekniset tiedot	Flame asetyleeni	Flame happi
Koko	9,6 litraa	11 litraa
Pullopaine	15 baaria	200 baaria
Tilavuus	1,44m <sup>3</sup> /1,6 kg	2,4 m <sup>3</sup>
Korkeus	635 mm	780 mm
Halkaisija	180 mm	182 mm
Kokonaispaino	15 kg	15 kg

HUOM! Muista asentaa asetyleenipulloon takaiskusuoja. Suosittelemme asentamaan takaiskusuojan myös happipulloon.

# ALbee™ Cool

Tyyppi LVI-sovelluksiin

- **ALbee Cool** sisältää korkeapainesäätimen, jolla työpainetta voi säätää 50 baariin.
- Täydellinen sinulle, joka tarvitset vähäisiä määriä kaasua koeponnistukseen ja vuodonetsintään.
- Saatavana kahtena kätevässä kokona - 5 ja 11 litraa.



Varusteena 1/4" SAE-  
liitäntä (ei pikaliitäntää)



Säädettävä virtaus  
0,5 - 50 baaria



Specifikationer		
Koko	5 litraa	11 litraa
Pullopaine	200 baaria	200 baaria
Säädettävä työpaine	0,5-50 baaria	0,5-50 baaria
Tilavuus	1,0 m <sup>3</sup>	2,1 m <sup>3</sup>
Korkeus	680 mm	780 mm
Halkaisija	150 mm	182 mm
Kokonaispaino	10 kg	20 kg

## 6 ALbee-etua...

1.



Kätevän kantokahvan ansiosta voit ottaa pullon mukaan kaikkialle.

2.



Säädin on hyvin suojattu kolhuilta.

3.



Kätevä pikaliitäntä helpottaa käsittelyä.

4.




Hyvin esillä oleva AUKI/KIINNI -kytkin.

5.



Selkeä, helppo ja säädettävä virtauksensäädin.

6.



Selkeä sisällönmittari helpottaa seurantaa.



# Helppo ottaa mukaan



Kätevä vaunu 5- ja 11-litran  
kaasupulloille:

- kokoontaitettava kahva
- CE-hyväksytty nostosilmukka
- säädettävät kiinnityshihnat
- suuret pyörät portaisiin
- tuki vaunun alaslaskemista varten






# Pieni, mutta monien mahdollisuuksien kaasupullo!

ALbee avuksesi projekteihin -  
nopeasti ja helposti!

# Jälleenmyyjät

Vaihda täyteen tai osta ALbee kaikkialla Pohjoismaissa

Meillä on Pohjoismaissa yli 500 jälleenmyyjää,  
joten vaihtaminen täyteen kaasupulloon on  
helppoa. Löydät lähimmän jälleenmyyjän  
[www.albee.fi](http://www.albee.fi)



[www.airliquide.fi](http://www.airliquide.fi)

Air Liquide Finland  
Yrtyipellontie 1C  
90230 Oulu

 **Air Liquide**  
creative oxygen